



## Enkel montering av **Viametrics Compact Wide™**

Compact Wide räknar allt som kommer i dess väg, därför ska den monteras så att inte dörrbladet går förbi fotocellen (fig 1). Vid avläsning av antalet besökare ska antalet delas på två, eftersom besökarna passerat räknaren både på in- och utvägen.

Compact Wide kan monteras på valfri sida om skjutdörrar, vi rekommenderar att montage sker på insidan. Rekommenderad monteringshöjd är där fotocellen hamnar 1,3 m över golvet (fig 2). Montera reflexen på motsatta sidan av entrén med reflexsidan mot kompakträknaren. När fotocellstrålen träffar reflexen slocknar den röda lampan på kompakträknaren och den är injusterad.

Den röda lampan blinkar varje gång någon passerar kompakträknaren.

Compact Wide klarar entréer som är upp till 6 m breda\*.

Nollställning sker vid tryck på reset-knappen på räkneverket (fig 3).

Har ni frågor tveka inte att ringa vår support +46 (0)31 - 750 40 40

\* Compact Wide mäter förbipasserande från sidan. Om entréen i er butik är bredare än 1 m kan resultatet bli något missvisande eftersom två personer kan passera samtidigt. För säkrare mätresultat rekommenderar vi Viametrics Entrance som mäter ovanifrån.

**Teknisk data**  
230 VAC  
50-60Hz  
30mA  
12V DC  
Max 0.8W

**Lagerstatus**  
Finns alltid för omgående leverans

**Pris**  
4 100 kr exkl moms  
inkl frakt inom  
Sverige. Skickas mot  
faktura, 10 dagar  
netto.

**Mått**  
Bredd 70 mm  
Höjd 144 mm  
Djup 57 mm




FIG 1. MONTERING VID SVÄNGDÖRR




FIG 2. MONTERING VID SKJUTDÖRR




FIG 3. NOLLSTÄLLNING AV RÄKNEVERK

För den lilla butiken

## **Viametrics Compact Wide™**

Viametrics Compact Wide är till för dig som äger en butik och har ett behov av att mäta kundflödet in till butiken på ett enkelt sätt. Kompakträknaren är tillverkad av aluminium och innehåller en objektavkännande fotocell, ett räkneverk för manuell avläsning samt en knapp för återställning. Viametrics Compact Wide fästes enkelt i väggen bredvid entrén och avläses manuellt så ofta man önskar.



Viametrics Compact Wide:

